



Akumulátorový vrtací šroubovák ONE-KEY™, ID výrobce: M18ODD2-5



Údaje o objednávce

Číslo objednávky	070212 M18ODD2-5
GTIN	4058546224707
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

MILWAUKEE – akumulátorové vrtací šroubováky.

Silné akumulátorové 2stupňové vrtací šroubováky s pravým/levým chodem. Akumulátory RED Li-ionse **sledováním jednotlivých článků** a **ukazatelem stavu nabití**.

Robustní **kovová skříň převodovky** pro dlouhou životnost.

FIXTEC kovové rychloupínací sklíčidlo s aretací vřetena.

LED osvětlení pracovního prostoru. Rukojeť s potahem Softgrip pro vysoký uživatelský komfort.

Špičkový model FUEL™ s **bezkartáčovým motorem POWERSTATE™** pro maximální stupeň účinnosti. **Nejnižší opotřebení** a až 10násobná životnost oproti standardním DC motorům.

Vysoká účinnost a zvýšená kapacita akumulátoru umožňují až **2 x delší životnost** (v porovnání s jinými technologiemi Li-Ion). **Elektronika REDLINK PLUS™** – jedinečné řízení výkonu:

- **S komunikací systému hnací agregát – akumulátor.**
- **S ochranou proti přetížení pro delší životnost akumulátoru, motoru a převodovky.**

Akumulátorový vrtací šroubovák M18 FUEL™ **ONE-KEY™** s vysokým utahovacím momentem.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 akumulátorů Red Li-Ion, nabíječky, klipsu na opasek a HD boxu (systémový kufřík).

Obal: systémový kufřík (HD=Heavy Duty)

Vhodný akumulátor - dodavatel/typ akumulátoru/napětí: Milwaukee typ B 18 V

Připojení aplikace: OneKey

Označení výrobce: M18 ONE DD2

Konstrukce motoru: Bezkartáčový motor
 napětí akumulátorů: 18 V
 Kapacita akumulátoru: 5 A·h
 Maximální točivý moment tvrdý: 135 N·m
 Maximální otáčky 1. stupně: 0 - 550 min⁻¹

Technický popis

Maximální točivý moment tvrdý	135 N·m
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	16 mm
Označení výrobce	M18 ONE DD2
Maximální otáčky 2. stupně	2000 min ⁻¹
Vhodný akumulátor - dodavatel/typ akumulátoru/napětí	Milwaukee typ B 18 V
Kapacita akumulátoru	5 A·h
Maximální otáčky 1. stupně	0 - 550 min ⁻¹
Konstrukce motoru	Bezkartáčový motor
Maximální vibrace dle EN	<2,5 m/s ²
Hmotnost	2,1 kg
napětí akumulátorů	18 V
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	89 mm
Obal	systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Typické použití	Heavy Duty
Rychloupínací sklíčidlo rozsah upnutí	1,5 - 13 mm
Připojení aplikace	OneKey

Příslušenství

Li-Ion systém M18B5 Typ akumulátoru, napětí akumulátoru MB18 V	073816 MB18
Li-Ion akumulátor High Output™ Typ akumulátoru, napětí akumulátoru MHB55 V	073809 MHB55
Akumulátorová nabíječka Typ M1218C	073840 M1218C

Základní sada akumulátorů High Output™ Typ M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Akumulátorová nabíječka Typ M1218FC	073840 M1218FC