


**RDHX 1604 MOT pozitivní, HB7635, Typ: INOX**

**Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	212304 INOX
GTIN	4045197746641
Třída artiklu	21A

**Popis**
**Provedení:**

**Všechny vyměnitelné břitové destičky jsou vhodné pro použití s 0° negativními, stejně jako s 7° pozitivními nosiči.**

**Upozornění:**

Směrné hodnoty pro  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax} = 5,0$  mm.

Posuv  $f_z$  na zub: 0,3 mm

ISO kód vyměnitelná břitová destička: RDHX 1604 MOT

Typ: INOX

**Technický popis**

ISO kód vyměnitelná břitová destička	RDHX 1604 MOT
Typ	INOX
maximální hloubka řezu $a_{pmax}$ při obvodovém frézování	8 mm
maximální hloubka řezu $a_{pmax}$ při frézování plné drážky	4 mm
Řezný materiál	HM
Série	Kopírovací rovinná fréza

Druh	HB7635
Posuv $f_z$ na zub	0,3 mm