



APMT 133512 ER, HB8630, Typ: INOX



Údaje o objednávce

Číslo objednávky	215394 INOX
GTIN	4045197747624
Třída artiklu	21A

Popis

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p \max} = 6$ mm.

Posuv f_z na zub: 0,18 mm

maximální hloubka řezu $a_{p \max}$ při frézování plné drážky: 4 mm

Technický popis

Typ	INOX
Posuv f_z na zub	0,18 mm
maximální hloubka řezu $a_{p \max}$ při obvodovém frézování	6 mm
maximální hloubka řezu $a_{p \max}$ při frézování plné drážky	4 mm
Série	Softcut®
ISO kód vyměnitelná břitová destička	APMT 133512 ER
Druh	HB8630
Řezný materiál	TK

