


Garant

Frézovací vyměnitelné břitové destičky RDHW 1604 MOT, pro kopírovací a rovinné frézy, HB7525



Údaje o objednávce

Artikové číslo	212296 ST900
GTIN	4045197761262
Třída artiklu	21A

Popis

Provedení:

Všechny vyměnitelné břitové destičky jsou vhodné pro použití s 0° negativními, stejně jako s 7° pozitivními nosiči.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 3,5$ mm.

Technický popis

Typ	ST900
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	RDHW 1604 MOTN
Řezný materiál	HM
Řezný materiál	HB7525
Posuv f_z na zub	0,3 mm
Počet výměn/řezání	1

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro frézování**Údaje o uživateli**

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	380 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	290 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	240 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	210 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	170 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	240 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	170 m/min	M
GG(G)	omezené použití	200 m/min	K
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	vhodný		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		