

 bilz

## Smršťovací přístroj ISG-3410, Typ: WK



### Údaje o objednávce

Číslo objednávky	354300 WK
GTIN	2050001920010
Třída artiklu	35B

### Popis

#### Provedení:

Plně automatický průběh smršťování. Integrované chlazení vodou. Funkce ofukování pro optimální schnutí. Grafický displej. Maximální smrštitelná délka nástroje 400 mm.

#### Použití:

- Pro chlazení nezávislé na konturách, za pouhých 20 sekund.
- Pro tepelné upínání a uvolňování stopek z TK a HSS.
- Rozsah upínání Ø 3 – 32 mm.

#### Rozsah dodávky:

4 vyměnitelné kotouče Ø 3 – 32 mm. 1 pár ochranných rukavic. 1 litr koncentráту chladicího média.

#### Upozornění:

Základní upínače nástrojů jsou k dodání na poptávku.

Šířka: 800 mm

Výška: 560 mm

Hloubka: 1720 mm

Připojení: 400V / 16A / 50Hz

Výkon: 11 kW

Stlačený vzduch: 4 bar

## Technický popis

Šířka	800 mm
Připojení	400V / 16A / 50Hz
Hloubka	1720 mm
Výška	560 mm
Výkon	11 kW
Stlačený vzduch	4 bar
Objem nádrže	50 l

---

## Příslušenství

Rukavice odolné proti teple TempDex 710 Velikost rukavice 9	094630 9
Rukavice odolné proti teple TempDex 710 Velikost rukavice 11	094630 11