

**Vyvrťávací vložka vnitřní pravá, L1 = 6 mm, Ø Dmin: 1 mm****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	270510 1
GTIN	4045197802118
Třída artiklu	21I

Popis

Vyvrťávací vložka vnitřní pravá 1 mm
Stopka Ø d: 4 mm
Vzdálenost středů hrotů F: 0,49 mm
maximální hloubka řezu t_{max} : 0,15 mm
Rádus R: 0,1 mm

Technický popis

Rádus R	0,1 mm
Stopka Ø d	4 mm
maximální hloubka řezu t_{max}	0,15 mm
Vzdálenost středů hrotů F	0,49 mm
Ø minimální D_{min}	1 mm
Délka vyložení L_1	6 mm
Atribut názvu produktu	$L_1 = 6$ mm