

**Vyvrtačací vložka vnitřní pravá, L<sub>1</sub> = 40 mm, Ø D<sub>min</sub>: 6,2 mm****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	270524 6,2
GTIN	4045197802330
Třída artiklu	21I

**Popis**

Vyvrtačací vložka vnitřní pravá 6,2 mm  
Stopka Ø d: 6 mm  
Vzdálenost středů hrotů F: 2,95 mm  
maximální hloubka řezu t<sub>max</sub>: 0,5 mm  
Rádus R: 0,2 mm

**Technický popis**

Rádus R	0,2 mm
Ø minimální D <sub>min</sub>	6,2 mm
Stopka Ø d	6 mm
Vzdálenost středů hrotů F	2,95 mm
maximální hloubka řezu t <sub>max</sub>	0,5 mm
Délka vyložení L <sub>1</sub>	40 mm
Atribut názvu produktu	L <sub>1</sub> = 40 mm