



Sada zástrčných hlavíc pro šrouby Torx®, 1/2palcový čtyřhran 6-dílná, dlouhá



Údaje o objednávce

Číslo objednávky	639509
GTIN	4018754269419
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Hnací/spojovací díly dle DIN 3122 / 3123;

nástrčné hlavice dle DIN 3124.

Vnitřní / vnější 4-hrany dle **DIN 3120.**

Použití:

Pro šrouby s vnitřním profilem Torx® gs_profil_torx M6–M14.

Materiál:

Ocel Chrome-Alloy, neodlupující se chromová vrstva na nikl.

Rozsah dodávky:

Zástrčné hlavice: 6 ks vel. TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

Uložení v: ABS plastový box

Délka: 322 mm

Šířka: 135 mm

Výška: 57 mm

Upínací 4-hran: 1/2 palec

Technický popis

Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Počet dílů	6
Upínací 4-hran	1/2 palec
Délka	322 mm

Šířka	135 mm
Výška	57 mm