

Mitutoyo**Digitální posuvné měřítko IP67 s kulatým hloubkoměrem, Rozsah měření: 150 mm****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	412624 150
GTIN	4946368694030
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

Elektronické posuvné měřítko s absolutní elektronikou a velkým, dobře čitelným displejem. Odolné vůči vodě, olej a prachu. Díky nízké spotřebě energie 18000 h plynulé použití s jednou baterií (vel. 300: 5000 h). Tento přístroj se při obsluze zapíná automaticky a v případě nepoužívání se po cca 20 minutách automaticky vypne.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel 357.

Clase de protecció IP: IP 67

IP Index of Protection: IP 67

IP-suojausluokka: IP 67

Indice de protection IP: IP 67

IP védettségi osztály: IP 67

Grado di protezione IP: IP 67

Norma: DIN 862

Hloubkoměr: Ø 1,9

Zajištění hodnot měření: Jednorázové nastavení nulového bodu

Kalibrování: A1

Rozlišení: 0,01 mm

Mezní chyba: 0,03 mm

Délka měřicí čelisti: 40 mm

Technický popis

Hloubkoměr je k dispozici	ano
---------------------------	-----

Kalibrování	A1
Délka měřicí čelisti	40 mm
Norma	DIN 862
Automatické vypnutí	ano
Rozlišení	0,01 mm
Rozsah měření	0 - 150 mm
Provozní doba	15000 h
Mezní chyba	0,03 mm
Hloubkoměr	Ø 1,9
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Č. zboží obsažených baterií/akumulátorů	081560 357
Počet obsažených baterií	1
Ochranná třída IP	IP 67
Měřicí technika	digitální
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Posuvné měřítko standard

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	011030 200
Popisování laserem Typ	018940
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	011050 200

Příslušenství

Plastový box Typ MS150	412470 MS150
	081560 357

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Mezinárodní
konstrukční velikost 357

Plastový box Typ MS150	412468 MS150
Držák hloubkoměru, kovový se 2 šrouby	412120