


SEET 1305 AGSR, HB8630, Typ: INOX

Údaje o objednávce

Číslo objednávky	213586 INOX
GTIN	4045197806178
Třída artiklu	21A

Popis
Provedení:

Zvýšená tloušťka destičky pro nejvyšší nároky obrábění. Ochrana proti opotřebení pomocí nejmodernějšího povlakování.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{pmax} = 4 \text{ mm}$.

Pro nejvyšší kvalitu povrchu používejte společně s č. 213596 UNI.

Posuv f_z na zub: 0,22 mm

Technický popis

Posuv f_z na zub	0,22 mm
maximální hloubka řezu a_{pmax} při obvodovém frézování	4 mm
Série	Softcut®
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SEET 1305 AGSR
Druh	HB8630
Řezný materiál	TK

