

HOLEX®**Doraz obrobku trojrozměrný, Typ: 125****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	360435 125
GTIN	4045197812704
Třída artiklu	32E

Popis**Provedení:**

- Plynulé a rychlé nastavování.
- Upnutí M8 pro drážkové kameny nebo pro přímou montáž.

Použití:

Pro použití na frézkách a vrtačkách.

Materiál:

Eloxovaný hliník.

Zvláštní příslušenství:

Drážkové T-kameny s M8 viz č. 370520 vel. 12 – 18.

celková výška: 220 mm

Vhodné pro barevný kód: TC

Vhodné pro barevný kód: T-Rex

Vhodné pro barevný kód: Titan

Vhodné pro barevný kód: Titan 2

Vhodné pro barevný kód: Basic

Technický popis

celková výška	220 mm
---------------	--------

Typ	125
Vhodné pro barevný kód	TC
Vhodné pro barevný kód	T-Rex
Vhodné pro barevný kód	Titan
Vhodné pro barevný kód	Titan 2
Vhodné pro barevný kód	Basic
Vhodné pro barevný kód	Centro Gripp
Vhodné pro barevný kód	HD-Allmatic
Vhodné pro barevný kód	HiPo
Vhodné pro barevný kód	LC-Garant
Vhodné pro barevný kód	LC
Vhodné pro barevný kód	Duo Plus
Vhodné pro barevný kód	Duo
Vhodné pro barevný kód	LCV125G
Vhodné pro barevný kód	NC8
Užitečná výška N	195 mm
S-vzdálenost os A	125 mm

Příslušenství

Kámen do T-drážek Jmenovitý rozměr T-drážky 12 mm	370520 12
Kámen do T-drážek Jmenovitý rozměr T-drážky 14 mm	370520 14
Kámen do T-drážek Jmenovitý rozměr T-drážky 16 mm	370520 16
Kámen do T-drážek Jmenovitý rozměr T-drážky 18 mm	370520 18