

Garant**Upínací trn Eco diagonální 45°, levý, PSC 63, Pro držák se čtyřhranem: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	318859 25
GTIN	4045197893345
Třída artiklu	31G

Popis**Provedení:**

S nastavitelnou chladicí tryskou a vnitřním závitem.

GARANT - Optimalizace životnosti, lepší povrchy, vyšší procesní spolehlivost a zvýšení produktivity díky systému GARANT Eco.

Použití:

Pro použití v soustružnických a frézovacích centrech.

Pro upínání soustružnických nožů ISO se čtyřhrannou stopkou.

Upozornění:

Upínací čepy PSC na poptávku. Včetně provrtané podložky. Díky tomu vhodné pro soustružnický držák se stopkou 20 a 25 mm.

Technický popis

Středové přesazení hrotu f	12,7 mm
Vnější Ø D	94 mm
B	40 mm
Pro držák se čtyřhranem	25 mm
Délka vyložení rozměr A	110 mm
Upnutí	PSC 63
Norma pro upínání	ISO 26623-2

Technický list

Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Držák nástrojů