

Garant**Pladeståltreol, Type: 5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	992101 5
GTIN	4062406095802
Artikelklasse	91W

Beskrivelse**BEMÆRK: Farvevalg muligt****Udførelse:**

Basisramme 1560×600 mm med forzinket bundplade.

Letgående forzinket bærerulle (Ø 60 mm) til nem ind- og udlagring.

Stikbøjle 400 mm og 800 mm høj fremstillet i 4-kant-rør 30×30 mm.

Med gennemskubningssikring af fladstål 30 mm høj.

Anvendelse:

Til lodret opbevaring af plader af stål, træ, kunststof osv.

Lakering:

Grundramme lysegrå RAL 7035, stikbøjle antracit RAL 7016 **pulverlakeret**.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Højde: 880 mm

Bredde: 1560 mm

Dybde: 600 mm

Antal rum: 5

Rum, nyttedybde: 65,6 mm

Antal bøjlehøjde 400 mm: 3

Teknisk beskrivelse

Datablad

Bøjlebredde	1485 mm
Antal bøjle højde 800 mm	3
Højde	880 mm
Bredde	1560 mm
Bæreevne pr. rum	200 kg
Antal bøjle højde 400 mm	3
Bærerulle-Ø	60 mm
Rum, nyttedybde	65,6 mm
Dybde	600 mm
Antal rum	5