

Garant GRIDLINE

Underskab med hængslede låger med forhøjet kant, med skuffer og udtrækshylde, Højde: 1025 mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	932115 1025
GTIN	4062406098308
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Værktøjsunderskab i 30×28G. Med hængslede låger, kan låses centralt med stiftcylinderlås. Med forhøjet kant på 3 sider og rillet gummimåtte.

Bestykket med 2 × skuffer med helt udtræk 26×20G med en bæreevne på 75 kg. **2 × udtrækshylde** med bæreevne 75 kg. En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75,75

Antal udtrækshylde: 2

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffe- og lågefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpus og udtrækshylde kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

Bemærk:

Passende skuffer 26×20G.

Skuffer, nytteflade i G: 26×20

Højde: 1025 mm

Bredde: 750 mm

Dybde: 700 mm

Nyttehøjde: 850 mm
Skuffer, nyttebredde: 650 mm
Skuffer, nytte dybde: 500 mm

Teknisk beskrivelse

Nyttehøjde	850 mm
Skuffer, nytte dybde	500 mm
Dybde	700 mm
Skuffer, nytte dybde i G	20
Skuffer, nyttebredde i G	26
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skuffer, nytteflade i G	26×20
Bredde	750 mm
Vægt	121 kg
Skuffer, nyttebredde	650 mm
Højde	1025 mm
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	26×20G
Produkttype	Maskinunderskab

Tilbehør

Udtrækshylde 75 kg Monteringshøjde 75 mm	930654 75
Udtrækshylde 200 kg Monteringshøjde 75 mm	930656 75
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 75 mm	930633 75
Skydegreb til GridLine Type HU12	914226 HU12
easyPick sortiment af småttingsbeholdere Type 75/1	950350 75/1
easyPick sortiment af småttingsbeholdere Type 75/2	950350 75/2
easyPick sortiment af småttingsbeholdere Type 75/3	950350 75/3
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 75/1	950370 75/1
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 75/2	950370 75/2
Antiskridmåtte, sæt til skuffer, 5 dele Måling i G 26X20	951885 26X20
Rillegummimåtte til skuffer Måling i G 26X20	951910 26X20
Måtte til skuffer Mål i G 26X20	951830 26X20
Comfort Close skuffe, indtræksdæmpningssystem Skuffens bæreevne 75 kg	950180 75