

Garant**Fræsevendeplatte Ø 16 mm stump, konisk, Type: ALU****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212772 ALU
GTIN	4062406103156
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Udførelse:**

Detaljerede vejledende værdier finder du i GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110020.

· **Radius-, rundløbs- og skiftenøjagtighed: $\pm 0,015$ mm.**

Tilspænding f_z i aluminium, med korte spåner: 0,16 mm

Type: HU7810

Teknisk beskrivelse

Type	HU7810
Hjørneradius	1 mm
Skæremateriale	HM
Radius Wiper aksial	35 mm
Radius Wiper radial	70 mm
Skærradius R_1	1 mm
Skærlængde L_c	8 mm
Tilspænding f_z i aluminium, med korte spåner	0,16 mm

Antal skift/skær	1
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning