



## Kabelsakse med skraldefunktion til stålarmerede kabler (SWA-kabler) VDE-isoleret, Hel længde: 315 mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	731260 315
GTIN	4003773078579
Artikelklasse	73F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Skæring med præcisionsslibning og induktionshærdet skærekant.

**Isoleret op til 1000 volt iht. DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

#### Anvendelse:

Til skæring af stålarmerede kabler (SWA-kabler) ved en- og tohåndsdrift. Ideel ved trange pladsforhold.

#### Materiale:

Specialværktøjsstål i særklasse, sænksmedet, oliehart.

#### Specialtilbehør:

Ekstra drejelig kniv nr. 731251.

#### Bemærk:

Ikke egnet til skæring af ACSR-kabler og wirer.

Skæreydelse: 380 mm<sup>2</sup>

Skæreydelse op til Ø: 45 mm

Hel længde: 315 mm

### Teknisk beskrivelse

Hel længde	315 mm
Skæreydelse	380 mm <sup>2</sup>
Skæreydelse op til Ø	45 mm

Norm	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
Greb	Flerkomponentovertræk
Materiale	Specialværktøjsstål i særklasse, sænksmedet, oliehardt.
Skraldefunktion	ja

---

## Tilbehør

Drejelig kniv til SWA-skraldekabelsaks inkl. skrue og møtrik Type 315	731251 315
--	------------