

Garant**SEET 1305 AGFR, HU7810, Type: ALU****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 213564 ALU |
| GTIN | 4062406104498 |
| Artikelklasse | 21A |

Beskrivelse**Udførelse:**

Forstærket plattetykkelse af hensyn til højeste spåntagningskrav. Slidbeskyttelse som følge af meget moderne belægning.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,5... 1 \times D$ / $a_{pmaks.} = 4$ mm.

Tilspænding f_z pr. tand: 0,2 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Tilspænding f_z pr. tand | 0,2 mm |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | SEET 1305 AGSR |
| Type | HU7810 |
| Skæremateriale | HM |
| Antal skift/skær | 4 |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning |

