

Garant**LED-belysningsenhed i siden, Effektforbrug: 15 W****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	928620 15
GTIN	4062406117504
Artikelklasse	91P

Beskrivelse**Udførelse:**

Belysningsenhed komplet med lysarmatur og tilslutningskabel til installation på kontakten nr. 923405 ON/OFF eller 923005 ON/OFF (industriстик). Vedligeholdelsesfri LED-teknologi med lang levetid. Det energieffektive lysarmatur er yderst homogent, blænd- og flimмерfrit, har en god farveregistrering takket være afstemte spektralandele samt en høj kontur- og kontrastskarphed. Farvetemperatur / lysfarve ca. 4.000 K.

Denne lampe indeholder indbyggede LED-pærer.

Pærene i lampen kan ikke udskiftes.

LED-belysningsenhed til fastgørelse på siden af bæresøjlekonstruktionen. Enheden kan drejes trinløst 180° for at opnå en optimal belysning. Hver enkelt enhed kan styres via en tænd/sluk-kontakt. Lyskilden kan ikke udskiftes.

Passer til :

Bæresøjle nr. 928010, nr. 928020 og nr. 928076.

Lakering:

Kabinet sølv lignende RAL 9006.

Længde: 455 mm

Dybde: 60 mm

Monteringshøjde: 120 mm

Lysarmatur, længde: 300 mm

Lysarmatur, dybde: 30 mm

Effektforbrug: 15 W

Teknisk beskrivelse

Monteringshøjde	120 mm
-----------------	--------

Lysarmatur, dybde	30 mm
Dybde	60 mm
Længde	455 mm
kan drejes trinløst	180 grader
Lysarmatur, længde	300 mm
Lysnet	630 lm
Antal tænd/sluk-kontakter	1
Serie	Workstation
Effektforbrug	15 W
LED-teknologi	ja
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Belysningsenhed til filebænk