

**Filebænk med 2 skuffer og 2 dobbeltlåger, Pladelængde: 1500 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	929500 1500
GTIN	4062406117764
Artikelklasse	92W

Beskrivelse**Udførelse:**

- Arbejdsplade 40 mm tyk i bøge-multiplex, vandfast limet. Lakeret med klar UV-lak.
- Undersektion - sammensvejset pladestål.
- Skuffer af pladestål med letløbende hjul i delrin.
- Låger i pladestål med kunststoffordybning, 180° åbningsvinkel og selvlukkende hængsel.
- Central stiftcylinderlås med 2 nøgler.

Bestykning:

Skuffefronthøjde (venstre) mm: 180

Skuffefronthøjde (højre) mm: 180

Lågehøjde (venstre) mm: 360

Lågehøjde (højre) mm: 360

Specialtilbehør:

Passende hylder, se nr. 929580.

Lakering:

Korpus RAL 7035 lysegråt, fronter antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Yderligere mulige fronter: lysegrå RAL 7035, signalblå RAL 5005. Ingen speciallakering mulig.

Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ): 700 kg

Højde: 850 mm

Arbejdsplade, længde: 1500 mm

Arbejdsplade, dybde: 700 mm

Arbejdsplade, tykkelse: 40 mm

Understelsbredde: 1200 mm

Understelsdybde: 630 mm

Teknisk beskrivelse

Filebænk på række	nej – for stort pladeudhæng
Antal skuffer	2
Understelsbredde	1200 mm
Skuffer, nyttebredde	490 mm
Understelsdybde	630 mm
Højde	850 mm
Dørhøjde (venstre)	360 mm
Arbejdsplade, dybde	700 mm
Overflade, bordplade	lakeret med klar lak
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	700 kg
Dørhøjde (højre)	360 mm
Arbejdsplade, tykkelse	40 mm
Materiale, bordplade	Bøge-multiplex
Filebænk, med centrallås	ja
Skuffer, nyttefybde	520 mm
Arbejdsplade, længde	1500 mm
Vægt	81 kg
Materialetykkelse	1,5 mm
Filebænk, højde	850 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	100 kg
Pladetykkelse	40 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	90 %
Døråbningsvinkel	180 grader
Højdeudligning	20 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Produkttype

Filebænk komplet

Tilbehør

Låsebeslag 225-010-9 uden låseindsats

914202