

bimos

Sidde-/ståstole – ESD med fødder og fodring, Type: ESD**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 972702 ESD |
| GTIN | 4016849454344 |
| Artikelklasse | 96B |

Beskrivelse**Udførelse:**

Aluminium, **femfodet kryds (Ø 600 mm)**. Med **gastrykfjeder**, indstilles trinløst i højden. Siddeflade i SoftTouch PU-skum med bølgeprofil. **Blød siddekomfort med god støtte**, bølgeprofilen sikrer luftcirkulation (klimakomfort). **Ergonomisk ryglæn** (højde 190 mm) støtter den rigtige siddeholdning. PU-skum, blødt, bekvemt, kan vaskes.

Anvendelse:

Perfekt stå- og siddekombination. Til sidde- eller ståarbejdspladser eller en kombination af begge.

Sidde-/ståstol med fødder – til en arbejdhøjde på 720 – 1000 mm.

Norm:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

DIN 68877

Elektrisk isolering: EGB/ESD

Højdeindstillingsområde: 510 - 780 mm

Siddebredde: 340 mm

Siddedybde: 300 mm

Farve, sædemateriale: sort

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Norm | DIN 68877 |
| Fodkryds-Ø | 580 mm |
| med ryglæn | ja |
| Siddedybde | 300 mm |
| Højdeindstilling, type | Højdeindstillingsarm |
| Materiale, fodkryds | Aluminium, poleret |
| Justering af sædehældning | nej |
| Ryglæns højde | 190 mm |
| Materiale, sædeflade | PU-skum |
| Farve, sædemateriale | sort |
| Fodkryds, udførelse | Glider med fødder |
| Siddebredde | 340 mm |
| Understel, udførelse | Femarmet fod |
| Højdeindstilling, udførelse | Gasfjeder |
| Bæreevne, stol | 120 kg |
| Elektrisk isolering | EGB/ESD |
| Højdeindstillingsområde | 510 - 780 mm |
| Produkttype | ESD-ståstol |

Tilbehør

| | |
|----------------------------------|--------|
| ESD-gulvglidere (1 sæt = 5 stk.) | 963190 |
|----------------------------------|--------|