



Digital skydelære IP54 med dataudgang inklusive tilbehørssæt, Måleområde: 150 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	412840 150
GTIN	4062406127367
Artikelklasse	41A

Beskrivelse

Udførelse:

Digital skydelære med omfattende tilbehør – **muliggør måling af indstik, noter og boringsafstande.**

- **Let aflæseligt, kontrastrigt LCD-display med 11,5 mm høje tal.**
- **Ekstremt lang batteridriftstid takket være moderne, energieffektivt målesystem.**
- **Ergonomisk hus med gribevenlig Santoprene®-komponent.**

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

1× digital skydelære **IP54** med dataudgang nr. 412680 str. 150.
Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.
2 par måleindsatsholdere, kort og lang.
3 par måleindsatser med måleskiver Ø 6 mm, Ø 10 mm, Ø 12,5 mm.
2 par måleindsatser med målekonus Ø 9 mm, 60° og Ø 12 mm, 60°.
1 par måleindsatser med målecylinder Ø 1,5×9 mm.
1× fjedersystem til konstant målekraft.
1× vinkel nøgle.
1× dybdemålsbro 75 mm.
Inklusive stabil kunststofboks.

Reservedel:

Dataudgangskappe nr. 412237 str. D, batteriholder nr. 412237 str. B.

Emballage: Stabil boks

Norm: DIN 862

Reverserbar aflæsning: mm / tomme

Dybdemål: flad

Beskyttelsesklasse IP: IP 54

Kalibrering: A1

Aflæsning: 0,01 mm

Aflæsning: 0,0005 tommer

Fejlgrænse: 0,03 mm

Kæbelængde: 40 mm

Teknisk beskrivelse

Aflæsning	0,0005 tommer
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Antal medfølgende batterier	1
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Aflæsning	0,01 mm
Fejlgrænse	0,03 mm
Kalibrering	A1
Måleområde	0 - 150 mm
Kæbelængde	40 mm
Dybdemål	flad
Norm	DIN 862
Talhøjde, LCD-display	11,5 mm
Dybdemål tilgængeligt	ja
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Energiforsyning	Batteridrevet
Interface	RS232C-interface.
Interface	USB-interface
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet

Emballage	Stabil boks
Produkttype	Skydelære, standard

Services

Kalibrering Skydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	011030 200
DAkS-kalibrering Skydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	011050 200
Mærkning laserindgraveret Type	018940

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri International konstruktionsstørrelse CR2032	081560 CR2032
---	---------------