

Garant GRIDLINE

**vario-filebænk med eluplanplade, mørkegrå med hjul, med granitplade,
Størrelser: 1500****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 431310 1500 |
| GTIN | 4062406288105 |
| Artikelklasse | 41W |

Beskrivelse**Udførelse:**

Målearbejdsplads med hjul og granitplade til mobil anvendelse. Måle- og kontrolplade af udsøgt naturgranit præcision 0. Diamant-finslebet til kontrol. Fuldstændig fri for fejl, homogen struktur. Ubøjelig og vridningsresistent. Absolut rustsikker og syrefast, lav varmeledningsevne.

Inklusive rustfri gevindbøsning M8. Arbejdsplade eluplan mørk, tykkelse 50 mm; 2 mm tyk kunststofbelægning med afslidnings- og slagfast overflade. Belægningen er antistatisk, i vidt omfang modstandsdygtig mod svag syre og lud. Den seje og hårde overflade er særligt egnet til følsomme dele. Pladerne er forsynet med ABS-kanter på alle sider. **Mobile fodstykker** af firkantør med hver 2 faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer, Ø 125 mm, med polyurethan-kørelægning, der ikke efterlader spor. Drejeligt hjul med brems til hjul og drejkrans. Bagvægge og hylder af pladestål.

Leveringsomfang:

Inklusive granitplade Gen. 0 630 x 400 mm, gevindbøsning M8. Komplet monteret.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, pulverlakeret. Ophængning til granitplade antracit RAL 7016, skuffekorpus lysegråt RAL 7035 (kan ikke konfigureres).

Bemærk:

Tilbehør finder du i vores katalog med værkstedsindretning, bånd 3.

Højde: 850 mm

Arbejdsplade, længde: 1500 mm

Arbejdsplade, dybde: 750 mm

Arbejdsplade, tykkelse: 50 mm

Granitplade længde: 630 mm

Granitplade bredde: 400 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------------------|---|
| Arbejdsplade, tykkelse | 50 mm |
| Granitplade længde | 630 mm |
| Arbejdsplade, dybde | 750 mm |
| Maks. bæreevne, hjulenhed | 400 kg |
| Vægt | 158 kg |
| Arbejdsplade, længde | 1500 mm |
| Planhed | 0,007 mm |
| Højde | 850 mm |
| Granitplade bredde | 400 mm |
| Konstruktionsudførelse | Stålrørskonstruktion |
| Materialetykkelse | 1 mm |
| Filebænk, højde | 850 mm |
| Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 75 kg |
| Pladetykkelse | 50 mm |
| Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 100 % |
| Cylinderlås | Modulær låseindsats |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |