

Mitutoyo

Digitalt absolut-måleur med beregningsformel, Måleområde: 12,5 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	434551 12,5
GTIN	4946368682648
Artikelklasse	44A

Beskrivelse

Udførelse:

Multifunktionsmåleur med absolut kapacitiv målestok. Måleværdien gemmes også efter slukning. **Med integreret beregningsformel.**

Infotekst:

Dataudgang

Til / Fra

Preset

Tolerancevurderinger / mode-funktion

Måleværdiholdefunktion

Zero- / ABS-omskiftning

Funktion:

ABS / INC, PRESET, nulstilling, toleranceanalyse. Måleværdiholdefunktion, MAX- / MIN-funktion. IP42: Der er beskyttelse mod skråt faldende vand (dråbevand), op til 15° i forhold til normal driftsposition og mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing > 1$ mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Anvendelse:

Anvendelse med forskellige målebroer.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 497080, specialfølere nr. 434900, 434910, 434915.

Bemærk:

$Ax + B + Cx - 1$ (x = målevej) Der kan frit vælges mellem forskellige koefficienter.

Måleværdisikring: Indstilling af nulpunkt én gang

Beskyttelsesklasse IP: IP 42

Kalibrering: C1

Valgbar aflæsning: 1 / 0,5 / 0,2 / 0,1 / 0,05 / 0,02 / 0,01 / 0,005 / 0,002 / 0,001 / 0,0005 / 0,0002 mm

Fejlgrænse: 0,003 mm

Målekraft: $\leq 1,5$ N

Indspændingsskaft-Ø h6: 8 mm

Kabinet-Ø: 61 mm

Husets tykkelse: 39 mm

Teknisk beskrivelse

Kabinet-Ø	61 mm
Valgbar aflæsning	1 / 0,5 / 0,2 / 0,1 / 0,05 / 0,02 / 0,01 / 0,005 / 0,002 / 0,001 / 0,0005 / 0,0002 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 42
Husets tykkelse	39 mm
Kalibrering	C1
Måleområde	12,5 mm
Målekraft	$\leq 1,5$ N
Fejlgrænse	0,003 mm
Indspændingsskaft-Ø h6	8 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Antal medfølgende batterier	1
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	Fabriksstandard
Interface	USB-interface
Interface	Digimatic-interface
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Produkttype	Måleur

Services

Kalibrering Måleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	013210 12,5
Mærkning laserindgraveret Type	018940
DAkS-kalibrering Måleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	013250 12,5

Tilbehør

Hårdmetal-føler Type 2	434910 2
Tilslutningskabel Type D1	497080 D1
Sender Type S1	498966 S1
Rubin-føler Type 2	434915 2
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
Målebro Maks. emne-Ø 400 mm	425700 400
Magnetisk bagbeklædning til måleure til hus-Ø 58 mm	434836 58
Tilslutningskabel Type USB2	497080 USB2
Tilslutningskabel Type D2	497080 D2
Målebro Maks. emne-Ø 200 mm	425700 200
Målebro Maks. emne-Ø 150 mm	425700 150
Stål-føler Type 2	434900 2
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975