



Batteri-excentersliber 18 V, Type: M18BOS125



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077319 M18BOS125
GTIN	4058546221744
Artikelklasse	03L

Beskrivelse

Udførelse:

M18 batteri-excentersliber med 6-trins forindstilling af hastighed til at opnå materialetilpasset slibeeffekt. Støvboks med integreret filter. 100 % systemkompatibel med Milwaukee® M18™-produktprogrammet. Slibeskive med 8 huller til effektiv udsugning.

Leveringsomfang:

Inklusive 2 × 5,0 Ah litium-ion-batterier, støvpose, udsugningsadapter, udvidelsesadapter, 2 × slibepapir.

Bemærk:

Passende slibeskive, 6 huller, artikel nr. 567775, 15 huller, artikel nr. 567558 og ABRANET, artikel nr. 567800.

Emballage: Kuffert

Slibetallerken-Ø: 125 mm

Afstand til arbejdsfladen: 2,4 mm

Svingningstal: 14000 - 24000 min⁻¹

Vægt: 1,6 kg

Teknisk beskrivelse

Svingningstal	14000 - 24000 min ⁻¹
Afstand til arbejdsfladen	2,4 mm
Producentbetegnelse	M18BOS125-502B

Slibetallerken-Ø	125 mm
Vægt	1,6 kg
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 18 V
Energiforsyning	Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer	2
Emballage	Kuffert
Produkttype	Excentersliber

Tilbehør

Akku-startsæt High Output™ Type M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Akku-startsæt High Output™ Type M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Akku-startsæt High Output™ Type M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Akku-startsæt High Output™ Type M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Lithium-ion-batteri High Output™ Akku-type, akku-spænding MHB3 V	073808 MHB3
Lithium-ion-batteri High Output™ Akku-type, akku-spænding MHB55 V	073809 MHB55
Lithium-ion-batteri High Output™ Akku-type, akku-spænding MHB8 V	073810 MHB8
Lithium-ion-batteri High Output™ Akkutype, akkuspænding MHB12 V	073811 MHB12
Li-Ion system M18B5 Akkutype, akkuspænding MB18 V	073816 MB18
Li-Ion system M18B2 Akku-type, akku-spænding MB18 V	073827 MB18
Akku-startsæt Type M18NRG5	073839 M18NRG5
Papir-burrelåssliveskiver (A) Huller, 6 stk. + 1 Korn 120	567775 120
Papir-burrelåssliveskiver (A) Huller, 6 stk. + 1 Korn 180	567775 180
Papir-burrelåssliveskiver (A) Huller, 6 stk. + 1 Korn 240	567775 240
Papir-burrelåssliveskiver (A) Huller, 6 stk. + 1 Korn 320	567775 320
Papir-burrelåssliveskiver (A) Huller, 6 stk. + 1 Korn 40	567775 40

Papir-burrelåssliveskiver (A) Huller, 6 stk. + 1 Korn 400	567775 400
Papir-burrelåssliveskiver (A) Huller, 6 stk. + 1 Korn 60	567775 60
Papir-burrelåssliveskiver (A) Huller, 6 stk. + 1 Korn 600	567775 600
Papir-burrelåssliveskiver (A) Huller, 6 stk. + 1 Korn 80	567775 80
Papir-burrelåssliveskiver (A) Huller, 6 stk. + 1 Korn 800	567775 800
Burrelåssliverondel ABRANET® Korn 120	567800 120
Burrelåssliverondel ABRANET® Korn 180	567800 180
Burrelåssliverondel ABRANET® Korn 240	567800 240
Burrelåssliverondel ABRANET® Korn 320	567800 320
Burrelåssliverondel ABRANET® Korn 400	567800 400
Burrelåssliverondel ABRANET® Korn 80	567800 80
PU-støtteskive med flere huller Udvendig Ø 147 mm	567990 147
Udsugningslange CE Længde 5,5 m	077327 5,5