

Garant**Dobbeltgaffelnøglesæt, Antal værktøjer: 11****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	952525 11
GTIN	4062406153182
Artikelklasse	91A

Beskrivelse**Udførelse:**

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. **Dæklag i antracit**, den underliggende **grå kontrastfarve** gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 952525: 1 stk.

GARANT dobbelt ringnøgle, dybforkrøppet nr. 615700 str. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×30: 1 stk. af hver

Fyldningsgrad for en skuffe i G: 10×24

Bredde: 250 mm

Dybde: 600 mm

Bredde i G: 10

Dybde i G: 24

Teknisk beskrivelse

Antal værktøjer	11
Dybde i G	24
Bredde i G	10
Dybde	600 mm
Bredde	250 mm
Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse	30 mm

Fyltningsgrad for en skuffe i G	10x24
Produkttype	Hårdskumsindlæg med skruenøgle (ring- og gaffelnøgle)

Tilbehør

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse 14X15 mm	615700 14X15
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse 27X30 mm	615700 27X30
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse 20X22 mm	615700 20X22
Hårdskumindsats til værktøjssæt passer til hårdskumssortiment 952525	952001 952525
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse 21X23 mm	615700 21X23
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse 12X13 mm	615700 12X13
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse 6X7 mm	615700 6X7
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse 8X9 mm	615700 8X9
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse 24X26 mm	615700 24X26
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse 10X11 mm	615700 10X11
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse 18X19 mm	615700 18X19
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse 16X17 mm	615700 16X17