



Skruestræktersortiment, Antal værktøjer: 10



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	953370 10
GTIN	2050002004153
Artikelklasse	91A

Beskrivelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. **Dæklag i antracit**, den underliggende **grå kontrastfarve** gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 953370: 1 stk.

WERA-skruestrækker til ligekærv nr. 662200 str. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5: 1 stk. af hver

WERA skruestrækker til Phillips nr. 668260 str. 0; 1; 2; 3: 1 stk. af hver

Fyldningsgrad for en skuffe i G: 6×24

Bredde: 150 mm

Dybde: 600 mm

Bredde i G: 6

Dybde i G: 24

Teknisk beskrivelse

Bredde i G	6
Bredde	150 mm
Dybde	600 mm
Dybde i G	24
Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse	30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G	6×24
Produkttype	Hårdskumsindlæg med skruestrækker

Tilbehør

Standardskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft Skærbredde b 6,5 mm	662200 6,5
Skruetrækker til Phillipsskruer, med rundstålklinge Krydskærvstørrelse 3	668260 3
Standardskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft Skærbredde b 5,5 mm	662200 5,5
Standardskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft Skærbredde b 3,5 mm	662200 3,5
Skruetrækker til Phillipsskruer, med rundstålklinge Krydskærvstørrelse 2	668260 2
Standardskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft Skærbredde b 3 mm	662200 3
Skruetrækker til Phillipsskruer, med rundstålklinge Krydskærvstørrelse 1	668260 1
Standardskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft Skærbredde b 2,5 mm	662200 2,5
Skruetrækker til Phillipsskruer, med rundstålklinge Krydskærvstørrelse 0	668260 0
Hårdskumindsats til værktøjssæt passer til hårdskumssortiment 953370	952001 953370
Standardskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft Skærbredde b 4 mm	662200 4