

**Garant****Værkstedsvogn, inkl. universalt værktøjssortiment, 174 dele til 4 skuffer,  
Type: 1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	689000 1
GTIN	4062406158927
Artikelklasse	61H

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kompakt værkstedsvogn fra den nye GridLine-serie med 7 skuffer, hvoraf 4 kan bestykes med det medfølgende professionelle værktøj i høj kvalitet. De resterende 3 skuffer kan bruges individuelt. Universal-værktøjssortimentet sidder præcist i tofarvede PE-hårdskumindsatser, hvorved hvert enkelt værktøj får sin egen faste plads i værkstedsvognen.

Skufferne åbnes ved hjælp af et låsegreb, der er integreret i gribelisten.

For hver 75 mm skuffe medfølger 1 gitterskillevæg nr. 951510 str. 75 og for hver 125 mm skuffe medfølger 1 gitterskillevæg nr. 951510 str. 125. Pladen kan alt efter behov udskiftes til andre arbejdsplader (f.eks. bambus).

**Værkstedsvognens udførelse:**

- **Storfladet. Praktisk. Ridsefast, skridsikker og yderst overfladeskånsom X-ABS-plade.**
- **Systemopbygget. Kan opdeles. 7 skuffer giver plads til masser af værktøj.**
- **Optisk. Stærk. Tofarvet pulverlakering, sølv kombineret med antracit RAL 7016.**
- **Mobil. Stabil. 2 faste hjul og 2 styrehjul med hjulbremse giver en pålidelig, rolig gang og en god stabilitet.**

**Indhold:**

Værkstedsvogn: 1 stk. nr. 914540 str. 7

Ringgaffelnøglesæt, 19 dele: 1 stk. nr. 952428 str. 19

Skruetrækkersortiment til lige kærv og Phillipsskruer, 13 dele: 1 stk. nr. 953431 str. 13  
Topnøglesortiment 1/2 tomme, 30 dele: 1 stk. nr. 953747 str. 30  
Hammersortiment, 3 dele: 1 stk. af hver nr. 750110 str. 300; 500  
1 stk. nr. 752520 str. 40G  
Tangsortiment, 5 dele: 1 stk. nr. 954201 str. 5  
Filesæt, 5 dele: 1 stk. nr. 517411 str. 200  
Vinkelnøgle-sortiment til Torx® og 6-kant, 22 dele: 1 stk. nr. 953141 str. 22  
Sortiment med mejsler, dorne og splitudrivere, 10 dele: 1 stk. nr. 954652 str. 10  
Værkstedstilbehør, sortiment, 63 dele: 1 stk. nr. 676040  
1 stk. nr. 845020  
1 stk. nr. 763030 str. 205  
Måleværktøjs-sortiment, 4 dele: 1 stk. nr. 410100 str. 150  
1 stk. nr. 461900 str. 3  
1 stk. nr. 466200 str. 2  
1 stk. nr. 081505 str. 130

**Leveringsomfang:**

Værkstedsvogn: 1 stk. nr. 914540 str. 7  
Ringgaffelnøglesæt, 19 dele: 1 stk. nr. 952428 str. 19  
Skruetrækkersortiment til lige kærv og Phillipsskruer, 13 dele: 1 stk. nr. 953431 str. 13  
Topnøglesortiment 1/2 tomme, 30 dele: 1 stk. nr. 953747 str. 30  
Hammersortiment, 3 dele: 1 stk. nr. 750110 af hver str. 300; 500  
1 stk. nr. 752520 str. 40G  
Tangsortiment, 5 dele: 1 stk. nr. 954201 str. 5  
Filesæt, 5 dele: 1 stk. nr. 517411 str. 200  
Vinkelnøgle-sortiment til Torx® og 6-kant, 22 dele: 1 stk. nr. 953141 str. 22  
Sortiment med mejsler, dorne og splitudrivere, 10 dele: 1 stk. nr. 954652 str. 10  
Værkstedstilbehør, sortiment, 63 dele: 1 stk. nr. 676040  
1 stk. nr. 845020  
1 stk. nr. 763030 str. 205  
Måleværktøjs-sortiment, 4 dele: 1 stk. nr. 410100 str. 150  
1 stk. nr. 461900 str. 3  
1 stk. nr. 466200 str. 2  
1 stk. nr. 081505 str. 125

**Bemærk:****Leveres separat emballeret.****Du finder yderligere værktøjssorteringssystemer til værkstedsvognen fra nr. 952048.****Forsendelse af den bestykkede værkstedsvogn 689000 str. 1 er kun mulig inden for EU.**

Højde: 1000 mm

Bredde: 800 mm

Dybde: 500 mm

Skuffer, nyttebredde: 500 mm

Skuffer, nyttedybde: 400 mm

Skuffer, nyttebredde i G: 20

## Teknisk beskrivelse

Højde	1000 mm
Skuffer, nytte dybde	400 mm
Bredde	800 mm
Antal skuffer	7
Skuffer, nyttebredde i G	20
Skuffer, nytte dybde i G	16
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Dybde	500 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	40 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G	20×16
Fyldningsgrad for en skuffe i G	8×20
Fyldningsgrad for en skuffe i G	10×8
Drivfirkant	1/2 tommer
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Bestykning	bestykket
Produkttype	Værkstedsvogn

## Tilbehør

Skydelære Måleområde 150 mm	410100 150
Sortiment med mejsler, dorne og splitudrivere Antal værktøjer 10	954652 10
Kombisaks med tokomponent-greb lige, åbningsviddeindstilling Hel længde 205 mm	763030 205
	845020

Universalkniv med tokomponent-greb med 3 klinger, 18 mm

Vinkelskruetrækker til Torx® og sekskant Antal værktøjer 22

953141 22

Tommestok i kunststof Længde 2 m

466200 2

LED-lommelygte med batterier Type 130 mm

081505 130

Filsæt med 2-komponent-skaft, 5 dele i rulletaske Hugning 2 Længde uden angel 200 mm

517411 200

Topnøglesortiment 1/2 tomme Antal værktøjer 30

953747 30

Båndmål Længde 3 m

461900 3

Tangsortiment Antal værktøjer 5

954201 5

Smedehammer med Skaftbeskyttelseskrave Vægt uden skaft 300 g

750110 300

Værkstedsvogn med skuffer med helt udtræk Antal skuffer 7

914540 7

Skruetrækkersortiment Antal værktøjer 13

953431 13

Blød hammer med nylonbaner Husets Ø/materiale 40G mm

752520 40G

Bits-sortiment 61 dele

676040

Ringgaffelnøglesæt Antal værktøjer 19

952428 19

LED-lommelygte med batterier Type 125 mm

081505 125

Smedehammer med Skaftbeskyttelseskrave Vægt uden skaft 500 g

750110 500