

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Spændetangspatroner, ekstra slanke, HSK-A 63 A = 160, Spændeområde: 1-6 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	304982 1-6
GTIN	4250261554156
Artikelklasse	34F

Beskrivelse**Udførelse:**

- Behandlede HSK-funktionsflader.
- Skafter slebne efter hærkning.
- Med Balluffchip-boring.
- Spændepatronen spændes med en spændeskruer bagfra gennem patronen, kræver ingen spændemøtrik!

Fordel:

Stort arbejdsområde og optimeret kontur af hensyn til reducerede vibrationer. Køling ved hjælp af spændetangen gennem værktøjet eller langs skaftet.

Ekstremt slank konstruktion muliggør bearbejdning også på svært tilgængelige komponenter, f.eks. til værktøjs- og formfremstilling.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft iht. 6499.

Leveringsomfang:

Inklusive spændeskruer og nøgle med T-greb.

Specialtilbehør:

ALBRECHT spændetænger nr. 309572 og 309573.

Topnøgle nr. 309890, **GARANT spændetænger nr. 309563.**

Spåntagningsstrategi: HSC

Ø D₁: 10,1 mm

Ø D₂: 13,5 mm

Udvendig Ø D: 44 mm

Nyttelængde L₁: 30 mm

Teknisk beskrivelse

Ø D ₁	10,1 mm
Ø D ₂	13,5 mm
Udragende længde, A-mål	120 mm
Udvendig Ø D	44 mm
Spændeområde	1 - 6 mm
Nyttelængde L ₁	30 mm
Adapter	HSK-A 63 A = 160
Holder-standard	DIN 69893
Holder-standard	ISO 12164-1
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Balluffchip-boring	ja
Produkttype	Spændepatron

Tilbehør

Spændetang, ekstra slank Indvendig køling Nom. spænde- Ø d 1 mm	309572 1
Spændetang, ekstra slank Indvendig køling Nom. spænde- Ø d 2 mm	309572 2
Spændetang, ekstra slank Indvendig køling Nom. spænde- Ø d 3 mm	309572 3
Spændetang, ekstra slank Indvendig køling Nom. spænde- Ø d 4 mm	309572 4
Spændetang, ekstra slank Indvendig køling Nom. spænde- Ø d 5 mm	309572 5
	309572 6

Spændetang, ekstra slank Indvendig køling Nom. spænde-
Ø d 6 mm

Spændetang, ekstra slank tætnet Nom. spænde-Ø d 1 mm	309573 1
Spændetang, ekstra slank tætnet Nom. spænde-Ø d 2 mm	309573 2
Spændetang, ekstra slank tætnet Nom. spænde-Ø d 3 mm	309573 3
Spændetang, ekstra slank tætnet Nom. spænde-Ø d 4 mm	309573 4
Spændetang, ekstra slank tætnet Nom. spænde-Ø d 5 mm	309573 5
Spændetang, ekstra slank tætnet Nom. spænde-Ø d 6 mm	309573 6