

Garant
XOMU146715ZZER, HB4430, Type: TI


Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	213046 TI
GTIN	4062406267155
Artikelklasse	21A

Beskrivelse

Udførelse:

Innovativt vendeplatteteknisk koncept med **dobbelt-sidede** 3-skærs vendeskærsplatter (2×3 skær).

Effektive skærematerialer giver særligt høj **rentabilitet**.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$: 3 mm

Tilspænding f_z pr. tand: 0,8 mm

Teknisk beskrivelse

Type	TI
Tilspænding f_z pr. tand	0,8 mm
Hjørneradius	1,5 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	XOMU146715ZZER
Type	HB4430
Skæremateriale	HM

anbefalet skæredybde $a_{p \text{ maks.}}$	0,8 mm
Maks. skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	3 mm
Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$	3 mm
Antal skift/skær	3
Belægning	PVD
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning