

**Garant****Borestang****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	237636
GTIN	4045197584243
Artikelklasse	29W

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skaft-Ø 16 mm. Med indvendig køling.

**L = maksimal uddrejningslængde.**

Ø-område: 24,75 - 30,1 mm

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	CC.. 0602..
Længde L	82 mm
Længde 1	115 mm
Ø-område	24,75 - 30,1 mm
Produkttype	Spindelværktøj

**Tilbehør**

Finspindelsæt Ø 9,75 – 88,1 mm Tilslutning HSK63	237586 HSK63
Finspindelsæt Ø 9,75 – 164 mm Tilslutning HSK63	237566 HSK63
Finspindelsæt Ø 9,75 – 164 mm Tilslutning SK40	237566 SK40
Finspindelsæt Ø 9,75 – 88,1 mm Tilslutning SK40	237586 SK40
Digitalt finspindelsæt med spindelhoved Ø 9,75 – 88,1 mm Tilslutning HSK63	237567 HSK63
Digitalt finspindelsæt med spindelhoved Ø 9,75 – 88,1 mm Tilslutning HW63	237567 HW63
Finspindelsæt Ø 9,75 – 164 mm Tilslutning BT40	237566 BT40
Finspindelsæt Ø 9,75 – 164 mm Tilslutning BT40	237541 BT40
Digitalt finspindelsæt med spindelhoved Ø 9,75 – 88,1 mm Tilslutning SK40	237567 SK40
Finspindelsæt Ø 9,75 – 88,1 mm Tilslutning HW63	237586 HW63
Finspindelsæt Ø 9,75 – 164 mm Tilslutning HW63	237541 HW63
Finspindelsæt Ø 9,75 – 164 mm Tilslutning HW63	237566 HW63
Digitalt finspindelsæt med spindelhoved Ø 9,75 – 88,1 mm Tilslutning BT40	237567 BT40
Finspindelsæt Ø 9,75 – 164 mm Tilslutning HSK63	237541 HSK63
Finspindelsæt Ø 9,75 – 164 mm Tilslutning SK40	237541 SK40
Finspindelsæt Ø 9,75 – 30,1 mm Tilslutning HW63	237581 HW63
Finspindelsæt Ø 9,75 – 88,1 mm Tilslutning BT40	237586 BT40