



Justerbar borestang



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	237640
GTIN	4045197581488
Artikelklasse	29W

Beskrivelse

Udførelse:

Skaft-Ø 16 mm. Med indvendig køling.

L = maksimal uddrejningslængde.

Ø-område: 29,75 - 48,1 mm

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	CC.. 0602..
Længde L	85 mm
Længde 1	115 mm
Ø-område	29,75 - 48,1 mm
Produkttype	Spindelværktøj

Tilbehør

Digitalt finspindelsæt med spindelhoved Ø 9,75 – 88,1 mm Tilslutning SK40	237567 SK40
Digitalt finspindelsæt med spindelhoved Ø 9,75 – 88,1 mm Tilslutning HSK63	237567 HSK63
Finspindelsæt Ø 9,75 – 88,1 mm Tilslutning BT40	237586 BT40
Finspindelsæt Ø 9,75 – 88,1 mm Tilslutning HSK63	237586 HSK63
Digitalt finspindelsæt med spindelhoved Ø 9,75 – 88,1 mm Tilslutning BT40	237567 BT40
Finspindelsæt Ø 9,75 – 88,1 mm Tilslutning SK40	237586 SK40
Finspindelsæt Ø 9,75 – 164 mm Tilslutning HSK63	237541 HSK63
Finspindelsæt Ø 9,75 – 101,1 mm Tilslutning ER40	237512 ER40
Finspindelsæt Ø 9,75 – 88,1 mm Tilslutning HW63	237586 HW63
Finspindelsæt Ø 9,75 – 164 mm Tilslutning SK40	237541 SK40
Finspindelsæt Ø 9,75 – 101,1 mm Tilslutning HW63	237512 HW63
Finspindelsæt Ø 9,75 – 164 mm Tilslutning HW63	237541 HW63
Digitalt finspindelsæt med spindelhoved Ø 9,75 – 88,1 mm Tilslutning HW63	237567 HW63
Finspindelsæt Ø 9,75 – 164 mm Tilslutning BT40	237541 BT40
Finspindelsæt Ø 9,75 – 101,1 mm Tilslutning HW63	237515 HW63