

Garant**SOGX 050204, HB6530, Type: ST1400**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	234034 ST1400
GTIN	4045197697653
Artikelklasse	21E

Beskrivelse

Passer til :

GARANT Power Drill nr. 234000 - 234015.

Anbefaling:

Ved forboring med holder nr. 234015 reduceres tilspændingen til 70 %.

Bemærk:

Må ikke anvendes som indvendigt skær (til indvendigt skær kræves = skærematerialetype HB630).

Tilspænding f: 0,06 - 0,12 mm/o

Teknisk beskrivelse

Type	ST1400
Antal skift/skær	4
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 050204
Type	HB6530
Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,06 - 0,12 mm/o

Produkttype

Vendskærsplatte til boring