

Garant**XDMT090416ZDSR, HB4020, Type: ST900**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	212860 ST900
GTIN	4045197943118
Artikelklasse	21A

Beskrivelse

Bemærk:Vejledende værdier for $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$ Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$: 3 mmTilspænding f_z pr. tand: 1,1 mm

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	1,1 mm
Type	ST900
Hjørneradius	1,6 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	XDMT090416ZDSR
Type	HB4020
Skæremateriale	HM
anbefalet skæredybde $a_{p \text{ maks.}}$	1,3 mm
Maks. skæredybde $a_{p \text{ maks.}}$	1,5 mm

Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$	3 mm
Antal skift/skær	3
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning