

**ER-spændetangssæt, 7 dele, 4-16mm med tætning, ER 25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309022
GTIN	2050001766090
Artikelklasse	39Y

Beskrivelse**Udførelse:**

Komplet hærdet og slebet.

Korrosionsbeskyttelse: Spændepatron komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

Med tætning.

Fordel:

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

Leveringsomfang:

I trækasse, stigning på 2 mm.

Rundløbsnøjagtighed: $\leq 5 \mu\text{m}$

Teknisk beskrivelse

Adapter	ER 25
Norm	ISO 15488-B
Rundløbsnøjagtighed	$\leq 5 \mu\text{m}$
Produkttype	Spændehoved

