

Garant**Arbejdsskammel med fødder, lav****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	965051
GTIN	4045197702401
Artikelklasse	91Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Behagelig drejetaburet i **integral-skum**, plejevenlig, vaskbar, **robust** og bestandig over for milde syre- og ludopløsninger.

Siddehøjden kan indstilles med sikkerhedsgasfjeder med **ringudløser**

Sædeflade-Ø 350 mm.

Bæreevne: 120 kg.

Norm:**DIN 68877**

Bæreevne, stol: 120 kg

Højdeindstillingsområde: 440 - 610 mm

Sæde-Ø: 350 mm

Farve, sædemateriale: sort

Teknisk beskrivelse

Højdeindstilling, udførelse	Gasfjeder
Understel, udførelse	Femarmet fod
Materiale, sædeflade	integral-skum

Norm	DIN 68877
Fodkryds-Ø	690 mm
Materiale, fodkryds	Aluminium, mat pulverlakeret
Farve, sædemateriale	sort
Sædemateriale modstandsdygtig over for lette syre- og ludopløsninger	ja
Fodkryds, udførelse	Glider
Bæreevne	120 kg
Sæde-Ø	350 mm
Højdeindstilling, type	Ringudløser
Bæreevne, stol	120 kg
Højdeindstillingsområde	440 - 610 mm
Produkttype	Skammel uden hjul

Tilbehør

Fødder (1 sæt = 5 stk.)	962518
-------------------------	--------