

**KOMET® holder, VDI 40, ABS® Ø d: 50 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	239036 50
GTIN	4047109037540
Artikelklasse	24A

Beskrivelse**Bemærk:**

Yderligere holdere med ABS®-integration på forespørgsel.

Indvendig køling: ja

Udv. Ø d₁: 83 mm

Udhængslængde A: 60 mm

Fremspringslængde L₁: 38 mm

VDI-holderlængde b: 63 mm

Teknisk beskrivelse

Fremspringslængde L ₁	38 mm
ABS® skaft-Ø D _s	50 mm
Udhængslængde A	60 mm
VDI-holderlængde b	63 mm
Adapter	VDI 40
Skaft	ABS
Indvendig køling	ja
Udv. Ø d ₁	83 mm
Produkttype	ABS-holder

