


PNEG 1106XNEN-GL, PR1525, Typ: GG

Bestelldaten

Bestellnummer	223322 GG
GTIN	4960664732920
Artikelklasse	25A

Beschreibung
Ausführung:

10-schneidige pentagonale Wendeschneidplatte für stabile und wirtschaftliche Bearbeitung.
GL - Oberflächenorientierte Geometrie.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$.

Planschneide: 2,6 mm

Vorschub f_z pro Zahn: 0,12 mm

Technische Beschreibung

Typ	GG
Vorschub f_z pro Zahn	0,12 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$ beim Besäumen	6 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$ bei Vollnuten	6 mm
Serie	Planfräser
ISO-Code Wendeschneidplatte	PNEG 1106XNEN-GL

Sorte	PR1525
Schneidstoff	HM
Planschneide	2,6 mm