



Digitaler Messschieber ABS mit rundem Tiefenmaß, Messbereich: 150



Bestelldaten

Bestellnummer	412818 150
GTIN	4045197770271
Artikelklasse	42A

Beschreibung

Ausführung:

Große, kontrastreiche Digitalanzeige. Die Messflächen sind feinstgeläpft. Digitaler Messschieber mit **Absolutmaßstab**, kein Nullen notwendig. Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten eigenständig ab und schaltet sich durch einfaches Anschieben ein.

- **Sehr hohe Genauigkeit durch Glasmaßstab.**
- **Die Elektronik ist entkoppelt vom Gehäuse und direkt am Schiebeteil verbaut. Die Messkraft wird direkt auf die Messschenkel übertragen. Dadurch bietet der Messschieber eine geringere Fehleranfälligkeit und bessere Langlebigkeit.**
- **Mit robustem Metallgehäuse.**

Lieferumfang:

Inklusive Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Verpackung: stabile Box

Norm: DIN 862

Ablesung umschaltbar: mm / Inch

Tiefenmaß: Ø 1,6

Messwertsicherung: einmalige Einstellung des Nullpunkts

Kalibrierung: A1

Ablesung: 0,01 mm

Ablesung: 0,0005 Zoll

Fehlergrenze: 0,03 mm

Schnabellänge: 40 mm

Technische Beschreibung

Norm	DIN 862
------	---------

Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Messbereich	0 - 150 mm
Auto-Abschaltung	ja
Fehlergrenze	0,03 mm
Tiefenmaß	Ø 1,6
Ablesung	0,01 mm
Ablesung	0,0005 Zoll
Kalibrierung	A1
Schnabellänge	40 mm
Tiefenmaß vorhanden	ja
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Messschieber Standard

Dienstleistungen

Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	011030 200
Signierung laserbeschriftet Typ	018940
DAkKS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	011050 200

Zubehör

Kunststoffbox Typ MS150	412470 MS150
Knopfzelle / Sonderbatterie Internationale Baugröße CR2032	081560 CR2032

Kunststoffbox Typ MS150	412468 MS150
Tiefenmaßhalter	412230