



Werkstatt-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 22



Bestelldaten

Bestellnummer	955071 22
GTIN	4062406207168
Artikelklasse	91A

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Hartschaum Basis-Sortiment für eine komplette Schublade - Nutzfläche 20×20G.

Passend für:

GridLine Ready-to-go Werkbänke, GridLine vario Werkbänke mit Gehäuse 24G, GridLine Gehäuse 24G, GridLine Werkzeugschränke 24×24G, GridLine Schubladen 20×20G, GridLine XL ToolCar Nr. 914590.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 955071: 1 St.

GARANT Messschieber Nr. 410100 Gr. 150: 1 St.

GARANT Bügelmessschraube Nr. 420402 Gr. 0 – 25: 1 St.

GARANT Rollbandmaß Nr. 462201 Gr. 2,5: 1 St.

GARANT Wasserwaage Nr. 467010 Gr. 250: 1 St.

GARANT Doppelmaulschlüssel Nr. 610600 Gr. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19: je 1 St.

GARANT 6-kant-Winkelschraubendreher-Satz mit Haltekugel Nr. 627132 Gr. 9: 1 St.

GARANT Schlitz-Schraubendreher Nr. 660030 Gr. 2,5; 4; 5,5: je 1 St.

GARANT Schraubendreher für Phillips Nr. 667690 Gr. 1; 2: je 1 St.

GARANT Schraubendreherhalter mit 1/4 Zoll Bits mit Magnet Nr. 676663 Gr. 10: 1 St.

GARANT Kombizange Nr. 700940 Gr. 160: 1 St.
 GARANT Seitenschneider Nr. 724840 Gr. 160: 1 St.
 GARANT Schlosserhammer Nr. 750110 Gr. 200: 1 St.
 GARANT Arbeitsschere Nr. 769240 Gr. 175: 1 St.
 GARANT Zangenschlüssel Nr. 813501 Gr. 180: 1 St.
 GARANT Universal-Messer Nr. 845020: 1 St.
 kleinste geeignete Schubladen-Fronthöhe: 100 mm
 Schubladen Nutzfläche in G: 20×20
 Breite: 500 mm
 Tiefe: 500 mm
 Breite in G: 20
 Tiefe in G: 20

Technische Beschreibung

Tiefe in G	20
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Tiefe	500 mm
Breite	500 mm
Breite in G	20
Anzahl der Werkzeuge	22
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke	30 mm
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
kleinste geeignete Schubladen-Fronthöhe	100 mm
Produktart	Hartschaumeinlage bestückt für Werkstattwagen-Schublade

Zubehör

Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze passend für Hartschaum-Sortiment 955071	952001 955071
Messschieber Messbereich 150 mm	410100 150
Bügelmessschraube Messbereich 0-25 mm	420402 0-25
Wasserwaage mit zuschaltbarem Magnet Länge 250 mm	467010 250

Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 10X11 mm	610600 10X11
Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 12X13 mm	610600 12X13
Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 14X15 mm	610600 14X15
Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 17X19 mm	610600 17X19
Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 8X9 mm	610600 8X9
6-kant-Winkelschraubendreher-Satz, mit Haltekugel verchromt Anzahl Schraubendreher 9	627132 9
Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-Haptoprene®-Heft Schneidenbreite b 2,5 mm	660030 2,5
Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-Haptoprene®-Heft Schneidenbreite b 4 mm	660030 4
Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-Haptoprene®-Heft Schneidenbreite b 5,5 mm	660030 5,5
Schraubendreher für Phillips, mit 2K-Haptoprene®-Heft Kreuzschlitzgröße 1	667690 1
Schraubendreher für Phillips, mit 2K-Haptoprene®-Heft Kreuzschlitzgröße 2	667690 2
Magazin-Schraubendreherhalter mit 1/4 Zoll Bits mit Magnet Klingenlänge 10 mm	676663 10
Kombizange, verchromt, mit 2K-Griffhüllen ganze Länge 160 mm	700940 160
Seitenschneider verchromt, mit Griffhüllen ganze Länge 160 mm	724840 160
Schlosserhammer mit Stielschutzkragen Gewicht ohne Stiel 200 g	750110 200
Arbeitsschere mit Titan-Beschichtung ganze Länge 175 mm	769240 175
Zangenschlüssel ganze Länge 180 mm	813501 180
Universal-Messer mit 2K-Griff mit 3 Klingen, 18 mm	845020
Rollbandmaß mit Sichtfenster Bandlänge 2,5 m	462201 2,5