



Werkstatt-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 26



Bestelldaten

Bestellnummer	955081 26
GTIN	4062406207182
Artikelklasse	91A

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Hartschaum Basis-Sortiment für eine komplette Schublade - Nutzfläche 20×20G.

Passend für:

GridLine Ready-to-go Werkbänke, GridLine vario Werkbänke mit Gehäuse 24G, GridLine Gehäuse 24G, GridLine Werkzeugschränke 24×24G, GridLine Schubladen 20×20G, GridLine XL ToolCar Nr. 914590.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 955081: 1 St.

HOLEX LED-Taschenlampe Nr. 081534 Gr. BLACK: 1 St.

HOLEX Digitaler Messschieber ABS Nr. 412821 Gr. 150: 1 St.

HOLEX Bügelmessschraube Nr. 420200 Gr. 0 – 25: 1 St.

HOLEX Rollbandmaß Nr. 462010 Gr. 3: 1 St.

HOLEX Wasserwaage Nr. 467435 Gr. 300: 1 St.

HOLEX Doppelmaulschlüssel Nr. 610950 Gr. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22: je 1 St.

HOLEX 6-kant-Winkelschraubendreher-Satz Nr. 627225 Gr. 9: 1 St.

HOLEX Schlitz-Schraubendreher mit Kraftheft Nr. 660701 Gr. 3,5; 5,5; 8: je 1 St.

HOLEX Kurzer Schlitz-Schraubendreher Nr. 664201 Gr. 5,5: 1 St.

HOLEX Schraubendreher für Phillips mit Kraftheft Nr. 668401 Gr. 1; 2; 3: je 1 St.

HOLEX Kurzer Schraubendreher für Phillips Nr. 668471 Gr. 2: 1 St.

HOLEX Vanadium-Kombizange Nr. 702995 Gr. 160: 1 St.
 HOLEX Wasserpumpenzange Nr. 706145 Gr. 250: 1 St.
 HOLEX Flachrundzange gerade Nr. 713195 Gr. 160: 1 St.
 HOLEX Schlosserhammer Nr. 750125 Gr. 300: 1 St.
 kleinste geeignete Schubladen-Fronthöhe: 100 mm
 Schubladen Nutzfläche in G: 20×20
 Breite: 500 mm
 Tiefe: 500 mm
 Breite in G: 20
 Tiefe in G: 20

Technische Beschreibung

Anzahl der Werkzeuge	26
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Breite in G	20
Tiefe	500 mm
Tiefe in G	20
Breite	500 mm
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke	30 mm
kleinste geeignete Schubladen-Fronthöhe	100 mm
Produktart	Hartschaumeinlage bestückt für Werkstattwagen-Schublade

Zubehör

Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze passend für Hartschaum-Sortiment 955081	952001 955081
LED-Taschenlampe mit Batterien Farbe BLACK	081437 BLACK
Digitaler Messschieber ABS Messbereich 150 mm	412821 150
Bügelmessschraube Messbereich 0-25 mm	420200 0-25
Rollbandmaß Bandlänge 3 m	462010 3
Aluminium-Wasserwaage Länge 300 mm	467435 300

Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 10X11 mm	610950 10X11
Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 12X13 mm	610950 12X13
Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 14X15 mm	610950 14X15
Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 16X17 mm	610950 16X17
Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 18X21 mm	610950 18X21
Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 19X22 mm	610950 19X22
Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 6X7 mm	610950 6X7
Doppelmaulschlüssel Schlüsselweiten 8X9 mm	610950 8X9
6-kant-Winkelschraubendreher-Satz vernickelt Anzahl Schraubendreher 9	627225 9
Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftheft Schneidenbreite b 3,5 mm	660701 3,5
Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftheft Schneidenbreite b 5,5 mm	660701 5,5
Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftheft Schneidenbreite b 8 mm	660701 8
Schraubendreher für Schlitz, kurz Schneidenbreite b 5,5 mm	664201 5,5
Schraubendreher für Phillips, mit Kraftheft Kreuzschlitzgröße 1	668401 1
Schraubendreher für Phillips, mit Kraftheft Kreuzschlitzgröße 2	668401 2
Schraubendreher für Phillips, mit Kraftheft Kreuzschlitzgröße 3	668401 3
Vanadium-Kombizange, blank, mit 2K-Griffhüllen ganze Länge 160 mm	702995 160
Wasserpumpenzange atramentiert, mit Griffhüllen ganze Länge 250 mm	706145 250
Schraubendreher für Phillips, kurz Kreuzschlitzgröße 2	668471 2
Flachrundzange gerade, blank, mit Griffhüllen ganze Länge 160 mm	713195 160
Schlosserhammer Gewicht ohne Stiel 300 g	750125 300