


**BDMT 170404 ER-JT, PR1225, Typ: ST1400**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	227536 ST1400
GTIN	4960664609468
Artikelklasse	25A

**Beschreibung**
**Hinweis:**

Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,3 \times D$ .

Exakte  $90^\circ$  bis  $a_p = 9$  mm.

Vorschub  $f_z$  pro Zahn: 0,09 – 0,22 mm

maximale Schnitttiefe  $a_{p\max}$  bei Vollnuten: 9 mm

**Technische Beschreibung**

Typ	ST1400
Vorschub $f_z$ pro Zahn	0,09 – 0,22 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$ beim Besäumen	9 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$ bei Vollnuten	9 mm
Serie	Eckfräser
ISO-Code Wendeschneidplatte	BDMT 170404 ER-JT
Sorte	PR1225
Schneidstoff	HM

