

**RIDGID****Rohrabschneider INOX (VA) / Kupfer****Bestelldaten**

Bestellnummer	819470
GTIN	095691299635
Artikelklasse	83R

**Beschreibung****Ausführung:**

Stabile Bauweise für höchste Beanspruchungen und präzise Schnitte mittels 6 bzw. 12 Führungsrollen. Extrem schnelles und kraftsparendes Arbeiten durch **kugellagerte Führungsrollen und Schneidrad**. Inklusive Ersatz-Schneidrädchen.

**Verwendung:**

Speziell zum Trennen von VA- und verzinkten C-Stahl-Rohren (bis 3 mm Wandstärke), aber auch von Alu- und Kupfer-Rohren.

Schneidrädchen-Ø: 22 mm

Schneidrädchen Breite: 8 mm

Schneidrädchen Bohrung: 8 mm

für Rohr-Außen-Ø: 6 - 35 mm

**Technische Beschreibung**

für Rohr-Außen-Ø	6 - 35 mm
Schneidrädchen-Ø	22 mm
Schneidrädchen Bohrung	8 mm
Schneidrädchen Breite	8 mm

**Zubehör**

Ersatz-Schneidrädchen-Set, 2-teilig	819480
Rädchenbolzen	819476
Edelstahl-Innen- / Außenentgrater für Rohr-Ø bis 35 mm	814920 35
Kugellagerrollen-Set 6-teilig	819479
Rollenbolzen-Set 2-teilig	819478