



## Arbeitshocker mit Rollen, niedrig



### Bestelldaten

Bestellnummer	965050
GTIN	4045197702197
Artikelklasse	91Z

### Beschreibung

#### Ausführung:

Bequemer Drehhocker aus **Integral-Schaum**, pflegeleicht, abwaschbar, **robust** und beständig gegen leichte Säuren und Laugen.

Sitzhöhe durch Sicherheits-Gasdruckfeder mit **Ringauslöser** verstellbar.

Sitzflächen-Ø 350 mm.

Tragfähigkeit: 120 kg.

#### Norm:

##### DIN 68877

Tragfähigkeit Stuhl: 120 kg

Höhenverstellung Bereich: 450 - 630 mm

Sitz-Ø: 350 mm

Farbe Sitzmaterial: schwarz

### Technische Beschreibung

Material Fußkreuz	Aluminium matt pulverbeschichtet
Material Sitzfläche	Integral-Schaum
Farbe Sitzmaterial	schwarz

Sitz-Ø	350 mm
Fußkreuz Ausführung	Rollensatz
Sitzmaterial beständig gegen leichte Säuren und Laugen	ja
Rollen Ausführung	lastabhängig gebremste weiche Rollen für harte Böden
Tragfähigkeit	120 kg
Höhenverstellung Ausführung	Gasfeder
Fußkreuz-Ø	690 mm
Norm	DIN 68877
Untergestell Ausführung	5-Arm-Fußkreuz
Höhenverstellung Art	Ringauslösung
Tragfähigkeit Stuhl	120 kg
Höhenverstellung Bereich	450 - 630 mm