HOLEX

VCMW 160402, BUX220, Type d'arête de coupe: M

Données de commande

N° commande	265786 M
GTIN	4045197818201
Classe d'article	22I

Description

Exécution:
· **Modèle à usage unique.**
· **Une arête de coupe.**
Remarque(s):
Autres formes de plaquettes, tailles et rayons d'angle disponibles sur demande.
Nuance: BUX220
Type d'arête de coupe: M
Prof. coupe a_p: 0,1 - 0,25 mm
Avance f: 0,1 - 0,2 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 200 m/min

Description technique

Rayon d'angle	0,2 mm
Prof. coupe a_p	0,1 - 0,25 mm
Condition de coupe	Continue
Nuance	BUX220

Type d'arête de coupe	M
Avance f	0,1 - 0,2 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 200 m/min
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	CBN
Code ISO plaquette	VCMW 160402
Nombre de changements/dents	1
Attribut des noms de produit	BUX220
Type de produit	Plaquette pour tournage