

Garant**Įspraustinė, plona, SK 40 A = 120, Užspaudimo ribos: 2-6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	300782 2-6
GTIN	4045197708366
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.
- Tolygi eiga.
- Su RFID/Balluffchip anga.
- Griebtuvas užveržiamas varžtu iš galo per patroną, nereikia jokios tvirtinimo veržlės!

Privalumai:

Plona konstrukcija, galima apdirbti sunkiai pasiekiamas vietas, pvz.: gaminant įrankius ir formas.

Paskirtis:

Įrankio su cilindrinio kotu tvirtinimui įvorėje pagal DIN 6499.

Tiekimo sudėtis:

Su užveržimo varžtu ir raktu su T formos rankena.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600– 308806,
AB užveržimo raktai Nr. 308820– 308835,
**GARANT spyruokliuojančios įvorės Nr. 309563,
ALBRECHT spyruokliuojančios įvorės Nr. 309572 – 309573.**

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	120 mm
Ø D ₂	13 mm
Užspaudimo ribos	2 - 6 mm
Ø D ₁	9,6 mm
Išorinis Ø D	27 mm

Laikiklis	SK 40 A = 120
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤5 μm
Pjovimo technika	HSC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	Įspraustinė

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/300782-2-6>