


PNMU 1205 ANER-GM, PR1510, Tipas: GG

Užsakymo data

Užsakymo numeris	222814 GG
GTIN	4960664671144
Produktų klasė	25A

Aprašas
Pastaba:

Rekomenduojami režimai $a_e = 0,3 \times D$.

Pastūma f_z per dantį: 0,11–0,44 mm

Techninis aprašymas

Tipas	GG
Pastūma f_z per dantį	0,11–0,44 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$ pjaunant griovelį	6 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$ apdirbant šoninius paviršius	6 mm
Serija	Galinė freza
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	PNMU 1205 ANER-GM
Kietlydinys	PR1510
Ašmenys	HM

