


**BDMT 11T308 ER-JS, PR1225, Tipas: INOX**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	227357 INOX
GTIN	4960664609338
Produktų klasė	25A

**Aprašas**
**Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 0,3 \times D$ . Tiksliai  $90^\circ$  iki  $a_p = 5,5$  mm.

Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,07–0,11 mm

maksimalus pjovimo gylis  $a_{p.maks.}$  pjaunant griovelį: 5,5 mm

**Techninis aprašymas**

Tipas	INOX
Pastūma $f_z$ per dantį	0,07–0,11 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p.maks.}$ apdirbant šoninius paviršius	5,5 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p.maks.}$ pjaunant griovelį	5,5 mm
Serija	Galinė freza
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	BDMT 11T308 ER-JS
Kietlydinys	PR1225
Ašmenys	HM

