

**APMT 060208 ER, HB7520, Tipas: UNI****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215690 UNI
GTIN	4045197601568
Produktų klasė	21A

Aprašas**Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3$ mm, $a_{p \text{ max}} = 4$ mm.
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks}}$. pjaunant griovelį: 4 mm

Techninis aprašymas

Tipas	UNI
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks}}$. apdirbant šoninius paviršius	6 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks}}$. pjaunant griovelį	4 mm
Serija	Softcut®
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	APMT 060208 ER
Kietlydinys	HB7520
Ašmenys	HM

