


XDHW 060210, HB7720, Tipas: ST1400

Užsakymo data

Užsakymo numeris	211892 ST1400
GTIN	4045197479631
Produktų klasė	21A

Aprašas
Pastaba:

Rekomenduojami režimai $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1,5$ mm.

Pastūma f_z : 0,15 mm

Techninis aprašymas

Tipas	ST1400
Pastūma f_z	0,15 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p, maks.}$ apdirbant šoninius paviršius	1,5 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p, maks.}$ pjaunant griovelį	1,5 mm
Serija	Frezavimo laikiklis
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	XDHW 060210
Kietlydinys	HB7720
Ašmenys	HM

