

**CCMT 060204, Rūšis: SP4019****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260181 SP4019
GTIN	2050001938978
Produktų klasė	28A

**Aprašas**

CCMT 060204 SP4019 Kietlydinys: SP4019

Drožlialaužis: 73

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 5 mm

Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 30 - 440 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	30 - 440 m/min
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pastūma $f$	0,1 - 0,45 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 5 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	73
Kietlydinys	SP4019
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas

Ašmenys	HM
Serija	Tekinimo plokštelės laikiklis
Serija	eco tekinimo plokštelių laikiklis
Serija	Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė
Serija	Ištekinimo laikiklis
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060204
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamųjų plokštelių priskyrimas	neutral.